



Insticksarmatur för konduktivitetsgivaren 3700, 316SS, 2"

Produktnr: MH118M9NZ

SEK Pris: Kontakta oss

Inget leveransdatum anges

Tostfritt stål, 2-tums NPT-gänga, insticksenhet med kulventil. För användning med 3700-seriens induktiva/elektrodlösa konduktivitetsgivare.

Specifikationer

Längd:	584.2 mm
Material:	Rostfritt stål
Processanslutning:	2 " yttre NPT-gänga för anslutning till rör och slutna tankar
Temperaturområde :	-5 - 95 °C
Tryckområde:	Max 5.5 bar vid 95 °C