



High Output Airblast Compressor for air cleaning, 115V

Produktnr: 6860003.99.0001

UTGÅNGEN ARTIKEL

Den här artikeln är inte längre tillgänglig.

Automatic cleaning system for AN-ISE sc, AISE sc, NISE sc and LDO sc

Specifikationer

Bredd:	compressor
Dimension (H x B x D):	370 mm x 320 mm x 200 mm
Djup:	compressor
Flöde:	1 m ³ /h output air flow rate at compressor outlet
Höjd :	compressor
Kapslingsklass:	IP66 / NEMA 4X
Lagringsförhållanden:	-20 °C to 70 °C ; 95% Relative Humidity
Matningskrav (Hz):	45 - 65 Hz
Matningskrav (Spänning):	115 V AC
Mätprincip:	High output air blast system for attachment to select sensors to reduce biogrowth and other types of fouling
Max. användningscykel:	60 s for every 15 minutes
Omgivningstemperatur:	-20 - 50 °C at 0 - 95% RH (non-condensing)
Säkringsklass:	250 V 5 A, controller relay
Tryckområde:	2.76 bar output air pressure at compressor outlet
Vikt :	10.7 kg compressor