



Sension+ MM156 Portabel multimeterkit för pH, konduktivitet och löst syre

Produktnr:

LPV4049.98.0002

UTGÅNGEN ARTIKEL

Den här artikeln är inte längre tillgänglig.

Multi-parameter-system, simultan mätning

Kit innehåller multimeter samt multisensor 5049 för pH, konduktivitet, löst syre och temperatur, fältväska och tillbehör.

Ett allt-i-ett-system med guidad menynavigering gör allmän elektrokemisk mätning snabb och enkel. Varje system är designat för att användas till många olika applikationer.

Komplett bärbar mätstation

Sparar tid och pengar

Förbättrar användarmöjligheten i fält, snabbar på mätningar

Kalibreringsrör minimerar standardförbrukning

Specifikationer

AC- och USB-drift:	Nej
Användargränssnitt:	Knappsats
Automatisk buffertidentifiering:	pH 2.01, 4.01, 7.00, 9.21, 10.01
Bakgrundsbelysning:	Ja
Barometertrycksmätning :	Manuellt införande
Batterityp:	3, AA
Bordsmodell:	Nej
Certifieringar:	CE.WEEE
Dimension (H x B x D):	38 mm x 74 mm x 186 mm
Display :	Bakgrundsbelyst LCD med bildtecken
Displaytyp:	128 x 64 pixel, simultana mätningar
DO-elektrodkalibrering:	1 till 2 punkt, mättad luft, 0% löst syre kalibreringskammare levereras med kit
DO-mätning:	0.00 - 19.99 mg/L and 20.0 - 22.0 mg/L (25°C)
DO-upplösning:	0.01 mg/L beroende på mätområde
Garanti :	36 månader
Givare ingår:	Multi Sensor for pH, Conductivity, Salinity and Dissolved Oxygen (DO)
GLP-funktioner:	-

Gränssnitt: språk:	Ikonbaserade, inget språk krävs
Handboksspråk:	Multi-lingual
Höjd (total):	-
Ingångar:	MP-8
Intern resultatslagringskapacitet:	-
Kapslingens Skyddsklass IP:	IP67
Kit?:	Ja
Konduktivitet, noggrannhet:	≤ 0,5 % (± 1 siffra) av mätområdet
Konduktivitet, upplösning:	Beroende på mätområde
Mätmetod:	Autostabilisering, manuell
Mätning av konduktivitet:	0,01 µS/cm - 500 mS/cm
	1 µS/cm - 30 mS/cm (sondintervall)
Mätning av konduktivitet på stabil avläsning:	Ja
Mätning av konduktivitet:	-
Temperaturkompensering:	
Mätområde Redox:	-
Modell:	MM156
mV-upplösning :	-
Noggrannhet:	Salinitet: ≤ 0,005 (± 1 siffra)
Omgivningsförhållande: relativ luftfuktighet :	< 80 % relativ fuktighet, ej kondenserande
Omgivningsförhållande: temperatur :	0 - 50 °C (32 - 122 °F)
Parameter:	pH, konduktivitet, salthalt, löst syre, temperatur
PC data transfer software :	-
pH Accuracy:	≤ 0,02 pH (± 1 siffra)
pH Electrode calibration:	1 - 3 poäng kalibrering
pH Measurement Range:	-2 0 Λ 19.99 pH
pH-upplösning :	0.01 pH
Pressure compensation:	-
Salinitetsmätning:	0.0 - 1999 mg/L
	2.0 - 50.0 g/L NaCl
Salinity resolution:	Beroende på mätområde
Simultaneous measurements:	pH, konduktivitet (eller TDS), salthalt, löst syre, temperatur
Skyddsklassning:	IP67
Språk:	-
TDS-mätning:	0 mg/L - 500 g/L
TDS-noggrannhet:	1 mg/L - 1 g/L
Temperaturkompensation:	Automatisk eller manuell
Temperaturmätning:	-20,0 - 150,0 °C
Temperaturnoggrannhet:	0,2 °C (± 1 číslice)
Temperaturupplösning :	0,1 °C
Upplösning:	EC: 0,01 µS/cm - 1 mS/cm beroende på intervall
Utgång :	-
Vikt :	0,3 kg

Visning av kalibreringskurvor :

Lutning och asymmetripotential visas