



3725 sc Digital inductive conductivity sensor, PP, convertible

Produktnr: D3725E2T.99
SEK Pris: Kontakta oss
Tillgänglig

Immersion or flow-through sensor consisting of analogue sensor with 6m cable and digital gateway with 1m connection cable for SC controller

For highly contaminated fluids

Factory calibrated

Available in different materials and mounting kits

Specifikationer

Body Material:	Polypropylene
Flöde:	max. 3 m/s
Fuktade material:	Polypropylene
Garanti :	24 månader
Givartyp:	Digital
Kabellängd:	6 m fixed cable + 1 m digital cable
Längd:	127 mm
Material:	Polypropylene (PP)
Mätområde:	200 µS/cm - 2000 mS/cm
Monteringsform:	Convertible
Neddopningsdjup:	79.2 mm
Omgivningstemperatur:	-10 - 100 °C (Sensor - limited by body material)
Specialkommentarer:	Composed of 3725E2T analogue sensor with 6 m fixed cable, AD gateway and 1m digital cable.
Temperaturgivare:	Pt1000 RTD
Tryckområde:	6.9 bar vid 100°C
Vad ingår i leveransen:	Includes: sensor with cable, digital gateway, extension cable and manual

Vad finns i förpackningen

Includes: sensor with cable, digital gateway, extension cable and manual

Obligatoriska tillbehör

- SC1000 probmodul för 4 givare, 4x 4 - 20 mA UT, relä, 110 - 240 VAC, EU-kabel (Item LXV400.99.2R121)
- SC1000 displaymodul (Item LXV402.99.00001)
- SC4500-styrenhet, Prognosys, 5x mA-utgång, 2 digitala givare, 100 - 240 VAC, utan nätsladd (Item LXV525.99A11551)
- SC4500-styrenhet, Claros-kompatibel, 5x mA-utgång, 2 digitala givare, 100 - 240 VAC, utan nätsladd (Item LXV525.99AA1551)
- SC4500-styrenhet, Claros-kompatibel, 5x mA-utgång, 2 digitala givare, 100 - 240 VAC, EU-stickkontakt (Item LXV525.99CA1551)
- SC4500-styrenhet, Prognosys, 5x mA-utgång, 1 digital givare, 100 - 240 VAC, utan nätsladd (Item LXV525.99A11501)
- SC4500-styrenhet, Prognosys, 5x mA-utgång, 2 digitala givare, 24 VDC, utan stickkontakt (Item LXV525.99Z11551)