



Pocket Pro ORP-testare

Produktnr: 9531100
SEK Pris: Kontakta oss
Tillgänglig

Inget behov av att gissa vid mätning.

Hach Pocket Pro och Pro+ ger noggranna resultat med inbyggd diagnostik, utbytbara batterier och en stor och lättavläst LCD-skärm.

Tillförlitliga resultat

Sluta gissa när du kalibrerar eller rengör sensorn med inbyggd diagnostik

Spara tid och pengar

AAA-batterier som är lätta att byta och en bekväm provkopp gör underhåll och mätningar enkelt

Enkel att använda

Stor LCD-skärm som är lätt att läsa av och bakgrundsbelysning som ingår i utbytessensormodellerna möjliggör mätningar i nästan alla miljöer

Specifikationer

Accuracy:	± 2 mV
Bakgrundsbelysning:	Nummer
Batterityp:	4, AAA
Garanti :	24 månader
Handboksspråk:	Engelska, franska, tyska, italienska, spanska
Kalibrering:	Auto
Kapslingens Skyddsklass IP:	IP67
Omgivningstemperatur:	0 - 50 °C
Parameter:	ORP
Provvolyt:	7 mL
Range:	±999 mV
Upplösning:	1 mV
Vad ingår i leveransen:	Innehåller: testare, 4 AAA-batterier, snodd och kom-igång-guide.

Vad finns i förpackningen

Innehåller: testare, 4 AAA-batterier, snodd och kom-igång-guide.