



Pocket Pro+ Multi 2, testare för pH/kond./TDS/salinitet med utbytbar sensor

Produktnr:

9532800

SEK Pris:

Kontakta oss

Tillgänglig

Inget behov av att gissa vid mätning.

Hach Pocket Pro och Pro+ är utvecklade för att leverera exakta resultat. Backas upp med inbyggd prestandadiagnostik så du behöver aldrig gissa när det är dags att rengöra eller kalibrera givaren. Du får också utbytbara batterier för bekväm användning i fältet, och en stor, lättavläst LCD-skärm.

Tillförlitliga resultat

Sluta gissa när du kalibrerar eller rengör sensorn med inbyggd diagnostik

Spara tid och pengar

AAA-batterier som är lätta att byta och en bekväm provkopp gör underhåll och mätningar enkelt

Enkel att använda

Stor LCD-skärm som är lätt att läsa av och bakgrundsbelysning som ingår i utbytessensormodellerna möjliggör mätningar i nästan alla miljöer

Specifikationer

Accuracy:	Salt: ± 1 %
Bakgrundsbelysning:	Ja
Batterityp:	4, AAA
Garanti :	24 månader
Handboksspråk:	Engelska, franska, tyska, italienska, spanska
Kapslingens Skyddsklass IP:	IP67
Omgivningstemperatur:	0 - 50 °C
Parameter:	pH, konduktivitet, TDS, salthalt, temp.
Provolym:	9 ml
Range:	TDS: automatiskt områdesval (0,0 till 99,9 ppm; 100 till 999 ppm; 1,00 till 10,00 ppt)
TDS factor:	Justerbar, 0,71 standard
Upplösning:	Temp.: 0,1 °C
Vad ingår i leveransen:	Innehåller: testare, 4 AAA-batterier, snodd och kom-igång-guide.

Vad finns i förpackningen

Innehåller: testare, 4 AAA-batterier, snodd och kom-igång-guide.