



Sension+ EC5 Bärbar konduktivitetmätare

Produktnr:

LPV3500.98.0002

UTGÅNGEN ARTIKEL

Den här artikeln är inte längre tillgänglig.

Basinstrument utan tillbehör och elektroder.

Allt-i-ett-system med vägledad menynavigering gör allmänna elektrokemistester snabba och enkla. Varje system har utformats för användning i en mängd olika tillämpningar.

Snabba och enkla mätningar

Ergonomisk design för enhandsanvändning

IP67 skyddad

Noggrant och kostnadseffektivt system

Specifikationer

AC- och USB-drift:	No
Användargränssnitt:	Knappsats
Automatisk buffertidentifiering:	-
Bakgrundsbelysning:	Ja
Barometertrycksmätning :	-
Batterityp:	3, AA
Bordsmodell:	Nej
Certifieringar:	CE.WEEE
Dimension (H x B x D):	38 mm x 73 mm x 186 mm
Display :	Bakgrundsbelyst LCD med bildtecken
Displaytyp:	128 x 64 pixel, simultana mätningar
DO-elektrodkalibrering:	-
DO-mätning:	-
DO-upplösning:	-
Garanti :	36 månader
Givare ingår:	Nej
GLP-funktioner:	-
Gränssnitt: språk:	Ikonbaserade, inget språk krävs

Handboksspråk:	Multi-lingual
Höjd (total):	-
Ingångar:	MP-5
Intern resultatslagringskapacitet:	-
Kapslingens Skyddsklass IP:	IP67
Kit?:	Nej
Konduktivitet, noggrannhet:	≤ 0,5 % (± 1 siffra) av mätområdet
Konduktivitet, upplösning:	Beroende på mätområdet
Mätmetod:	Autostabilisering, manuell
Mätning av konduktivitet:	0,01 µS/cm - 500 mS/cm
	1 µS/cm - 200 mS/cm (sondintervall)
Mätning av konduktivitet på stabil avläsning:	Ja
Mätning av konduktivitet:	Linjär
Temperaturkompensering:	
Mätområde Redox:	-
Modell:	EC5
mV-upplösning :	-
Noggrannhet:	TDS: ≤ 0,5 % (± 1 siffra)
Omgivningsförhållande: relativ luftfuktighet :	< 80 % relativ fuktighet, ej kondenserande
Omgivningsförhållande: temperatur :	0 - 50 °C (32 - 122 °F)
Parameter:	Konduktivitet, TDS, salthalt, resistivitet, temperatur
PC data transfer software :	-
pH Accuracy:	-
pH Electrode calibration:	-
pH Measurement Range:	-
pH-upplösning :	-
Pressure compensation:	-
Salinitetsmätning:	5,85 - 311 g/L
Salinity resolution:	Beroende på mätområdet
Simultaneous measurements:	Konduktivitet (eller TDS, eller salthalt), temperatur
Skyddsklassning:	IP67
Språk:	-
TDS-mätning:	0 mg/L - 500 g/L
TDS-noggrannhet:	1 mg/L - 1 g/L
Temperaturkompensation:	Automatisk eller manuell
Temperaturmätning:	-20,0 - 150,0 °C
Temperaturnoggrannhet:	0,2 °C (± 1 siffra)
Temperaturupplösning :	0,1 °C
Upplösning:	EC: 0,01 µS/cm - 1 mS/cm
Utgång :	-
Vikt :	0,3 kg
Visning av kalibreringskurvor :	Lutning och asymmetripotential visas