



Sension+ DO6 DL, bärbar DO-mätare med dataregistreringsenhet

Produktnr:

LPV4500DL.98.02

UTGÅNGEN ARTIKEL

Den här artikeln är inte längre tillgänglig.

Makes testing & data management fast and simple

Sension+ DO6 DL, bärbar DO-mätare med dataregistreringsfunktion, basinstrument utan tillbehör och elektroder.

Allt-i-ett-system med vägledad menynavigering gör allmänna elektrokemistester snabba och enkla. Varje system har utformats för användning i en mängd olika tillämpningar.

Intervall mätningar, trådlös dataöverföring

Ergonomisk design för enhandsanvändning

IP67 skyddad

Noggrannt och kostnadseffektivt system

Specifikationer

AC- och USB-drift:	Nej
Användargränssnitt:	Knappsats
Automatisk buffertidentifiering:	-
Bakgrundsbelysning:	Ja
Barometertrycksmätning :	Manuellt införande
Batterityp:	3, AA
Bordsmodell:	Nej
Certifieringar:	CE; RTTE-direktiv - se NB-åsiktsförklaring; FCC-godkännande
Dimension (H x B x D):	38 mm x 73 mm x 186 mm
Display :	Bakgrundsbelyst LCD med bildtecken
Displaytyp:	128 x 64 pixel, samtidiga mätningar
DO-elektrodkalibrering:	1- till 2-punkts, mättad luft, 0 % DO, kalibreringskammare levereras i satsen
DO-mätning:	0.00 - 19.99 mg/L and 20.0 - 22.0 mg/L (25°C)
DO-upplösning:	0.01 mg/L beroende på mätområdet
Garanti :	36 månader
Givare ingår:	Nej
GLP-funktioner:	-

Gränssnitt: språk:	Ikonbaserade, inget språk krävs
Handboksspråk:	Multi-lingual
Höjd (total):	-
Ingångar:	MP-5
Intern resultatslagringskapacitet:	500 resultat
Kapslingens Skyddsklass IP:	IP67
Kit?:	Nej
Konduktivitet, noggrannhet:	-
Konduktivitet, upplösning:	-
Mätmetod:	Intervall, autostabilisering, manuell
Mätning av konduktivitet:	-
Mätning av konduktivitet på stabil avläsning:	-
Mätning av konduktivitet:	-
Temperaturkompensering:	
Mätområde Redox:	-
Modell:	DO6 DL
mV-upplösning :	-
Noggrannhet:	-
Omgivningsförhållande: relativ luftfuktighet :	< 80 % relativ fuktighet, ej kondenserande
Omgivningsförhållande: temperatur :	0 - 50 °C (32 - 122 °F)
Parameter:	Löst syre, temperatur
PC data transfer software :	Ja
pH Accuracy:	-
pH Electrode calibration:	-
pH Measurement Range:	-
pH-upplösning :	-
Pressure compensation:	Manuell inmatning
Salinitetsmätning:	-
Salinity resolution:	-
Simultaneous measurements:	Löst syre, temperatur
Skyddsklassning:	IP67
Språk:	-
TDS-mätning:	-
TDS-noggrannhet:	-
Temperaturkompensation:	Automatisk eller manuell
Temperaturmätning:	-20,0 - 150,0 °C
Temperaturnoggrannhet:	0,2 °C (± 1 číslice)
Temperaturupplösning :	0,1 °C
Upplösning:	0,01 mg/L
Utgång :	Trådlöst till USB
Vikt :	0,3 kg
Visning av kalibreringskurvor :	Lutning och asymmetripotential visas