



POCKET Kolorimeter 528 nm

Produktnr: 5870052

UTGÅNGEN ARTIKEL

Den här artikeln är inte längre tillgänglig.

Liten storlek, stor förmåga till vattentäta analyser

Robust och tillförlitlig våglängdsspecifik filterfotometer, 528 nm. Kan programmeras av användare. I väska, komplett med batterier, kyvetter och instruktioner för användning.

Pocket Colorimeter II-instrument för allmänt bruk är avsedda för tillämpningar som inte omfattas av analyssystem av standardtyp. De är tillgängliga för olika våglängder som lämpar sig för många anpassade kalibreringar. Förutom fabrikskalibreringen av absorbans (0-2,5 A) har instrumenten två användardefinierade, linjära tvåpunktskalibreringar och det går att välja antingen 0,00 till 2,55 eller 0,0 till 99,0 som visningsvärde.

Enkelt: alla funktioner är tillgängliga via endast fyra knappar

Strömtillförsel: batteridrift under högst 2 000 tester

Tydliga avläsningar: även i besvärliga förhållanden tack vare belysning och stora siffror på displayen

Tillförlitliga resultat utan nätanslutning

Robust konstruktion men ändå lätt vikt

Specifikationer

Certifieringar:	CE
Detektor:	Silikondetektor
Dimension (H x B x D):	155 mm x 61 mm x 35 mm
Display :	LCD, backlit
Kapslingsklass:	IP67 (ej batteridelen)
Lamp Type:	Light Emitting Diode (LED)
Parameter:	Wavelength specific, 528 nm
Provcellens spaltlängd:	1 cm 25 mm
Vad ingår i leveransen:	Each wavelength specific Pocket Colorimeter II Instrument comes complete as a ready-to-use kit in a sturdy custom carrying case, including a printed manual.
Våglängd:	Fixed wavelength ± 2 nm varies with model
Våglängdsnoggrannhet:	Fast våglängd ± 2 nm varierar beroende på modell
Vikt :	0,23 kg

Vad finns i förpackningen

Each wavelength specific Pocket Colorimeter II Instrument comes complete as a ready-to-use kit in a sturdy custom carrying case, including a printed manual.