



2100P Portable turbidimeter, USEPA 180.1, EU

Produktnr: 4650002

UTGÅNGEN ARTIKEL

Den här artikeln är inte längre tillgänglig.

Föreslagna ersättningar:

- 2100Q01

Reliable and robust turbidimetry in the field

Portable tungsten filament light turbidimeter with a two detector ratio optical system for accurate results in routine analysis.

The turbidimeter brings laboratory-level performance on-site, offering fast, accurate results and the ease-of-use analysts demand in the field. It comes with all the necessary testing apparatus, an instrument and operations manual, and a durable carrying case. The farther you get from the lab, the more you'll appreciate the lightweight (2.7kg).

Standard-compliant technology

Precision due to RATIO optical system

Simple to operate

Reliable and robust

Fully equipped for on-site operation

Specifikationer

Användargränssnittsspråk:	English
Batterityp:	4, AA
Certifieringar:	cETLus/CE
Displaytyp:	4-digit LCD
Garanti :	2 år
Handbokspråk:	English, Spanish, French, Portuguese, Italian
Kyvettkompatibilitet:	25 mm x 60 mm round
Lagringsförhållanden:	-40 °C - 60 °C
Lamptyp:	Tungsten lamp
Leveransomfattning:	Instrument, case assembly, 6 sample cells, STABLCAL ampule kit, silicone oil, oiling cloth, manual.
Mätläge:	NTU
Mätområde:	0 - 99.9 NTU manual range mode
Max. luftfuktighet vid användning :	90 % RH
Noggrannhet:	± 2 % av avläst värde plus ströljus stray light: <0.02 NTU
Omgivningstemperatur:	0 - 50 °C

Power Supply:	Batterier (se Batterikrav) eller valfritt nätaggregat
Provvolyt:	15 mL
Regelverk:	EPA method 180.1
Repeterbarhet:	$\pm 1 \%$ av mätvärdet eller 0.01 NTU beroende på vilket som är störst
Responstid :	6 s for full step change without signal averaging in constant reading mode
User interface:	button
Vikt :	0,52 kg