



## Digital 2-EL kontakt konduktivitetssensor, $k=0,01 \text{ cm}^{-1}$ , syrafast

**Produktnr:**

**D3410.99**

SEK Pris:

Kontakta oss

Skickas inom 1 vecka

### Kontaktkonduktivitetssensor för rena medier: 3400 sc familjen

Digital 2-elektrod sensor för ledningsförmåga för mätning i genomströmningsarmatur, med inbyggd temperaturgivare. Den fungerar med ett digitalt instrument via en digital gateway.

Digitala förlängningskablar i olika längder och ledningsförmågestandarder, med olika ledningsförmågevärden, finns tillgängliga.

**Stort mätområde**

**Hög precision**

**Stort applikationsområde**

**Syrafast stål utförande**

**Mångsidig montage**

---

### Specifikationer

|                       |                                                  |
|-----------------------|--------------------------------------------------|
| Cellkonstant k:       | $0.01 \text{ cm}^{-1}$                           |
| Garanti :             | 24 månader                                       |
| Kabelanslutning :     | IP65 glasfiberförstärkt kontakt                  |
| Kärskonstant:         | 1.00 om monterad i 8318 genomflödesarmatur       |
| Längd:                | 119.5 mm                                         |
| Mätområde:            | 0,01 - 20 $\mu\text{S/cm}$                       |
| Mätprincip:           | 2-elektrod kontakt konduktivitet                 |
| Omgivningstemperatur: | 125 °C maximum                                   |
| Processanslutning:    | 0.75 " NPT-gänga                                 |
| Specialkommentarer:   | Beståndsdelar:                                   |
|                       | 2-elektrod konduktivitets sensor (Z08310=A=0000) |
|                       | 5 m analog kabel (Z08319=A=1115)                 |
|                       | AD gateway (6120700)                             |
|                       | 1 m digital kabel (6122400)                      |

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| Temperaturgivare:       | Pt1000                      |
| Tryckområde:            | max 10 bar                  |
| Vad ingår i leveransen: | Includes: sensor and manual |

---

## Vad finns i förpackningen

Includes: sensor and manual

---

## Obligatoriska tillbehör

- SC1000 probmodul för 4 givare, 4x 4 - 20 mA UT, relä, 110 - 240 VAC, EU-kabel (Item LXV400.99.2R121)
- SC1000 displaymodul (Item LXV402.99.00001)