



SIP 10 Sipper för DR 3900, EU

Produktnr: LQV157.99.00001

SEK Pris: Kontakta oss

Skickas inom 1 vecka

Sipper för genomflödesapplikationer. Endast enheten utan tillbehör

Specifikationer

Dimension (H x B x D):	120 mm x 85 mm x 200 mm
Flödeshastighet:	1 mL/s
Garanti :	24 månader
Gränssnitt:	USB type A
Lagringsförhållanden:	-10 °C - 60 °C
Matningskrav (Spänning):	5 V
Omgivningstemperatur:	10 - 40 °C at 95% Relative Humidity (non-condensing)
Power Supply:	USB-kabel
Rinsing volume:	Minst 25 mL
Våglängdsintervall:	340 nm - 900 nm
Vikt :	0,5 kg