



Replacement ORP electrode for 1200-S sc sensor, with fitting

Produktnr:

LZX890

SEK Pris:

Kontakta oss

Skickas inom 1 vecka

Specifikationer

Diameter:	12 mm
Flöde:	max. 4 m/s
Garanti :	6 månader
Kabelanslutning :	S7 connector
Kalibreringsmetod :	One point, standard buffer solution (automatic), One point, comparative measurement
Lagringsförhållanden:	-20 °C - 60 °C
Längd:	120 mm
Mätområde:	-1500 - 1500 mV
Noggrannhet:	± 0,2 °C
Omgivningstemperatur:	-5 - 50 °C
Repeterbarhet:	± 0.5 %
Responstid T90:	< 2 min temperature
Tryckområde:	2 bar
Vikt :	< 0,15 kg