



SC sensor cable, 400 m

Produktnr: LZY359

UTGÅNGEN ARTIKEL

Den här artikeln är inte längre tillgänglig.

Specifikationer

Diameter, yttre:	6.8 mm ± 0.3 mm
Isoleringsresistans:	≥ 20 MΩ × km at 20 °C
Kabellängd:	400 m
Ledningskodning:	AWG 22: brown (+12 V DC) black (circuit common) AWG 26: white (data -) blue (data +)
Ledningsresistans:	max. 260 Ω/km AWG 26 at 20°C (loop)
Material:	Cable: Cu: AWG 22 - 19×0.15 mm AWG 26 - 18×0.10 mm
Minimal bend radius:	7.5 × outer diameter, flexible installation
Minimal bend radius 2:	5 × outer diameter, fixed installation
Normal spänning:	250 V Vpp
Omgivningstemperatur:	- 80 °C Fixed Installation
Outside coat:	PUR (Elastoplan 1185), RoHS-conformal
Shield attenuation:	≥ 55 dB
Testspänning:	1200 V Vrms wire/wire

Total avskärmning:

Cu-netting, tinned

Vågmotstånd:

ca. 90 Ω at 1 kHz, AWG 26 pairs