



Stablcal kalibreringskyvett, 600 NTU, med RFID för TU5200, TU5300sc och TU5400sc laserturbiditetsmätare

Produktnr:

LZY838

Farligt

SEK Pris:

Kontakta oss

Skickas inom 2 veckor



Förbättrad hållbarhet, 400 dagar!

Exakta, färdigblandade formazinlösningar

Med patenterade tillverkningsteknik bereder Hach Stablcal-standardlösning för exakta koncentrationer med en mängd olika koncentrationer – vilket ger korrekta turbiditetskalibreringar.

Baserade på primära standardlösningar med formazin

Stablcal stabiliserade standardlösningar med formazin innehåller samma ljusspridningspolymer som traditionell formazinbaserad turbiditetsmätning – och uppträder likvärdigt.

Bättre stabilitet spar tid och arbete

När primära standardlösningar med formazin kan beredas direkt i labet är processen arbetskrävande och tidsödande – och utspädda standardlösningar är inte stabila. Stablcal är en stabil version av formazin – som ger reproducerbara resultat, utan den tid och ansträngning som krävs för labberedda standarder.

Tillförlitliga resultat

Hach var först med att tillämpa formazin som en turbiditetsmätning i dricksvattensindustrin, för mer än 40 år sedan. Stablcal-standarder är baserade på flera decenniers erfarenhet av turbiditetsmätning.