



LDO sensor, 0-2ppm, hastelloy

Produktnr:

M1100-H00

UTGÅNGEN ARTIKEL

Den här artikeln är inte längre tillgänglig.

Oxygen Monitoring in Beer (bypass) and De-aerated Water

Hach's high and low level in-line solution that offers advanced oxygen measurement without maintenance.

Specifikationer

Användningsförhållanden:	0 - 95 % non-condensing relative humidity
Applikation:	Beverage (bypass)
Certifieringar :	2004/108/EC - EN 61326-1
Displayupplösning:	0.1 ppb
Flödeshastighet:	NA
Fuktade material:	316 L Stainless Steel (1.4435), Silicone
Garanti :	24 månader
Kalibrering:	Single point zero calibration with standard 99.999% nitrogen (quality 50) or equivalent oxygen free gas
Kapslingens Skyddsklass IP:	Sensor resistant to all common CIP methods
Lägsta detektionsgräns:	0.6 ppb
Material:	316 L Stainless Steel (1.4435), Silicone
Mätområde:	0 - 2000 ppb DO (dissolved oxygen)
Noggrannhet:	± 0.8 ppb or 2 % whichever is greater
Omgivningstemperatur:	-5 - 100 °C (23 - 212 °F)
Parameter:	Oxygen
Prov: tryck:	1 - 20 bar absolute
Repeterbarhet:	± 0.4 ppb eller 1 % beroende på vilket som är störst
Reproducerbarhet:	± 0,8 ppb eller 2 % beroende på vilket som är störst
Responstid :	(90%)< 10 s (gas phase) (90%)< 30 s (beer process)
Temperaturområde :	Accurate from -5 - 50 °C (23 - 122 °F) Resistant - temperature from -5 - 100 °C (23 - 212 °F)
Vad ingår i leveransen:	Sensor only.
Vikt :	Controller, sensor cable, flow-chamber or process connection must be ordered separately. M1100 12mm : 0,6 kg

Vad finns i förpackningen

Sensor only. Controller, sensor cable, flow-chamber or process connection must be ordered separately.