



Hach Orbisphere elektrokemisk syregivare (O₂), ATEX, PEEK, 20 bar, silverskyddsring, EDPM O-ring

Produktnr: 31110E.02
SEK Pris: Kontakta oss
Skickas inom 2 veckor

Elektrokemisk (EC) givare, syre (O₂), PEEK, 20 bar, silverskyddsring, EDPM O-ring, smart givare. 0,6 kg, IP68/NEMA4, ATEX-certifierad

Specifikationer

Certifieringar :	2004/108/EC – EN 61326-1
Fast Temperature Change Option:	Nej, 20 bar.
Flödes hastighet:	Rekommenderad flödes hastighet i flödeskammare
	2935A: 20 mL/min
	2952A: 30 mL/min
	2956A: 180 mL/min
	29552A: 50 mL/min
Garanti :	24 månader
Material:	O-ring: EPDM
Mätområde:	Område vid 25 °C
	2935A: 10 ppb - 400 ppm eller 20 Pa - 1 000 kPa
	2952A: 1 ppb - 80 ppm eller 5 Pa - 200 kPa
	2956A: 0,1 ppb - 20 ppm eller 0,25 Pa - 50 kPa
	29552A: 2 ppb - 80 ppm eller 5 Pa - 200 kPa
Noggrannhet:	±1 % av mätvärdet, eller ± lägre intervall, beroende på vilket som är störst
Omgivningstemperatur:	-5 - 100 °C (23 - 212 °F)
Parameter:	Syre
Prov: tryck:	0 - 20 bar
Responstid :	2935A: 2,5 min
	2952A: 38 s
	2956A: 7,2 s

	29552A: 90 s
Sensor material:	PEEK
Skyddsklass:	IP68 / NEMA4
Specialfunktioner:	Silverfärgad skyddsring
Temperaturområde :	Temperaturkompenserat intervall från -5 till 50 °C (23 - 122 °F)
Vad ingår i leveransen:	Givare och handbok.
	Styrenhet, givarkabel, flödeskammare eller processanslutning måste beställas separat.
Vikt :	0,2 kg

Vad finns i förpackningen

Givare och handbok. Styrenhet, givarkabel, flödeskammare eller processanslutning måste beställas separat.