



Hach Orbisphere elektrokemisk syregivare (O₂), ATEX, rostfritt stål, 100 bar, platinaskyddsring, FKM/FPM O-ring

Produktnr: 31131E.11

SEK Pris: Kontakta oss

Skickas inom 2 veckor

Elektrokemisk (EC) givare, syre (O₂), rostfritt stål, 100 bar, skyddsring: platina, endast H₂S-känslig (kräver elektrolyt 2961), FKM/FPM O-ring, smart givare. 0,6 kg, IP68/NEMA4, ATEX-certifierad

Specifikationer

Certifieringar :	2004/108/EC – EN 61326-1
Fast Temperature Change Option:	Nej, 100 bar.
Flödes hastighet:	Rekommenderad flödes hastighet i flödeskammare
	2935A: 20 mL/min
	2952A: 30 mL/min
	2956A: 180 mL/min
	29552A: 50 mL/min
Garanti :	24 månader
Material:	O-ring: FKM/FPM
Mätområde:	Område vid 25 °C
	2935A: 10 ppb - 400 ppm eller 20 Pa - 1 000 kPa
	2952A: 1 ppb - 80 ppm eller 5 Pa - 200 kPa
	2956A: 0,1 ppb - 20 ppm eller 0,25 Pa - 50 kPa
	29552A: 2 ppb - 80 ppm eller 5 Pa - 200 kPa
Noggrannhet:	±1 % av mätvärdet, eller ± lägre intervall, beroende på vilket som är störst
Omgivningstemperatur:	-5 - 100 °C (23 - 212 °F)
Parameter:	Syre
Prov: tryck:	0 - 100 bar
Responstid :	2935A: 2,5 min
	2952A: 38 s
	2956A: 7,2 s

	29552A: 90 s
Sensor material:	Rostfritt stål; Platinaskyddsring
Skyddsklass:	IP68 / NEMA4
Specialfunktioner:	Platinaskyddsring
Temperaturområde :	Temperaturkompenserat intervall från -5 till 50 °C (23 - 122 °F)
Vad ingår i leveransen:	Givare och handbok.
	Styrenhet, givarkabel, flödeskammare eller processanslutning måste beställas separat.
Vikt :	0,6 kg

Vad finns i förpackningen

Givare och handbok. Styrenhet, givarkabel, flödeskammare eller processanslutning måste beställas separat.