



Sensor, O₂, Ti, FKM/FPM

Produktnr: 31331.15

UTGÅNGEN ARTIKEL

Den här artikeln är inte längre tillgänglig.

Specifikationer

Certifieringar :	2004/108/EC - EN 61326-1
Flödeshastighet:	Recommended flow rate in flow chamber 2956A : 180 ml/min
	29552A : 50 ml/min
Garanti :	6 månader
Mätområde:	Range at 25 °C 2956A : 5 ppb-50 ppm or 1 Pa-10 kPa
	29552A : 20 ppb-200ppm or 4 Pa-40 kPa
Noggrannhet:	±1% of reading, or ± lower measurement range, whichever is greater
Omgivningstemperatur:	-5 - 100 °C (23 - 212 °F)
Prov: tryck:	0 - 100
Responstid :	2956A : 30 s
	29552A : 6 min
Skyddsklass:	IP68 / NEMA4
Temperaturområde :	Temperature compensated range from -5 - 50 °C (23 - 122 °F)
Vad ingår i leveransen:	Sensor only.
	Controller, sensor cable, flow-chamber or process connection must be ordered separately.
Vikt :	0,6 kg

Vad finns i förpackningen

Sensor only. Controller, sensor cable, flow-chamber or process connection must be ordered separately.