



TC Sensor

Produktnr: 31478

UTGÅNGEN ARTIKEL

Den här artikeln är inte längre tillgänglig.

Specifikationer

Applikation:	In-line beverage
Certifieringar :	2004/108/EC - EN 61326-1
Cykeltid:	22 s
Flödeshastighet:	Typical Flow Rate 100 mL/min
Garanti :	24 månader
Mätområde:	Range at 25 °C: 0 - 10 bar, 0 - 15 g/kg, 0 - 7 V/V
Noggrannhet:	(Sample temperature 0 - 50 °C independent of calibration temperature) The greater of ±2% of reading or ±14 mbar or ±0.048 g/kg or ±0.02 V/V
Prov: tryck:	0 - 20 bar
Skyddsklass:	IP65
Temperaturområde :	-5
Vad ingår i leveransen:	Sensor only.#BR#Controller, sensor cable, flow-chamber or process connection must be ordered separately.
Vikt :	0,95 kg

Vad finns i förpackningen

Sensor only.#BR#Controller, sensor cable, flow-chamber or process connection must be ordered separately.