



PEEK/keramisk saltbrygga för jonsvaga vatten för pHD pH elektroder

Produktnr:

SB-P2SV

Farligt

SEK Pris:
Tillgänglig

Kontakta oss



Saltbrygga för jonsvaga vatten för pHD pH elektroder.

Material PEEK/keramisk, O-ring i FKM/FPM.

Vid byte av saltbrygga användes buffert 25M1A1025-115.

Lowers Lifetime Cost of Process pH Sensors

The double junction salt bridge on all Hach pHDTM Differential pH / ORP Sensors is field-replaceable, and includes a FKM/FPM O-ring. Salt bridges are shipped in a salt solution to prevent dehydration / dry-out and can be stored in the shipping solution until needed. Salt bridges are available in a variety of materials and pre-packaged quantities.