



BOD Direct Plus

Produktnr:

LQV166.98.00001 Farligt

SEK Pris:

Kontakta oss

Skickas inom 2 veckor



BOD Direct Plus: ta full kontroll över dina BOD-mätningar

Respirometrisk BOD-mätenhet med stor grafisk display och omrörare med elektroniska tryckgivare för upp till 6 flaskor.

Utmärkt användarupplevelse

Den stora grafiska skärmen med detaljerade menyer gör det snabbt och enkelt att navigera och mäta BOD. Allt i en enhet.

Individuell övervakning och programmering av prover

Med lysdioder på varje provflaska och individuell programmering av proverna har du alltid full kontroll över hur BOD utvecklas i varje enskilt prov.

Bättre och smidigare dataöverföring med energihantering

Med två USB-gränssnitt och ett gränssnitt för SD-kort har du många sätt att överföra data för ytterligare analyser. BOD Direct Plus kan både anslutas till elnätet och drivas med batteri.

Specifikationer

Applikation:	BOD ₅ , BOD ₇ , OECD 301 F etc.
Automatic shutdown:	Kan stängas av, kontrolleras genom fallande tryck i flaskan
Certifieringar :	CE, EMC i enlighet med DIN EN 61326, grundkrav
Datalagring:	Kan spara upp till 672 resultat automatiskt, beroende på mätperiod
	Lagringsintervaller:
	Första dagen – varje timme
	Andra dagen – varannan timme
	Tredje dagen och senare – en gång om dygnet
Dimension:	(H x V x D) 230 mm x 181 mm x 375 mm (inklusive omrörningsenhet)
Display :	Grafisk skärm, 16 gråskalor, 240 pixlar bred, 128 pixlar hög
Garanti :	24 månader
Gränssnitt:	USB-värd (endast för USB-minne), USB-enhet, SD-kort
Ingångar:	1500 mA
Ingångsspänning:	10 - 240 V, 50/60 Hz
Internal clock:	Realtidsklocka, drivs av batterierna när den inte är ansluten till en extern strömkälla
Mätområde:	0 - 40, 0 - 80, 0 - 200, 0 - 400, 0 - 800, 0 - 2000, 0 - 4 000 mg/L O ₂

Mätprincip:	Respirometrisk, elektronisk tryckgivare
Omgivningsförhållande: relativ luftfuktighet :	5 - 80 % relativ luftfuktighet (icke-kondenserande)
Omgivningsförhållande: temperatur :	2 - 40 °C
Omrörningshastighet :	320 rpm, kort centreringsfas per 40 s
Pausläge:	Batterier: 3 alkali-mangan-celler, typ C/LR14
	Externt: 15 V DC via medföljande adapterkontakt, cylinderkontakt med låg spänning, högsta effektbehov 600 mA
Skyddsklass:	Givarhuvud: IP54
Vad ingår i leveransen:	BOD Direct Plus-instrument, strömförsörjning, flaskor, USB-kabel, omrörarmagneter
Vikt :	4,1 kg med batterier och tomma flaskor, utan adapterkontakt och omrörarens drivenhet

Vad finns i förpackningen

BOD Direct Plus-instrument, strömförsörjning, flaskor, USB-kabel, omrörarmagneter