



DR300 Pocket Colorimeter, klor, fritt + totalt, MR, med väska

Produktnr:

LPV445.99.62110

SEK Pris:

Kontakta oss

Tillgänglig

Dokumenterat förflutet. Noggrann och snabb.

DR300 har tillförlitligheten hos Hach Pocket Colorimeter med en mer användarvänlig design.

Observera att reagenser inte ingår i satsen och måste köpas separat.

Tillförlitlig

Sedan 1993 har Hach fortsatt att tillhandahålla förstklassiga instrument för kemi och kolorimetri för att ge tillförlitliga och korrekta mätningar.

Enkel

Enkel, intuitiv drift med mindre risk för mänskliga fel, vilket ger noggranna mätdata som du kan lita på gång efter gång. Större display med bättre bakgrundsbelysning som gör det enklare att läsa av dina mätningar oavsett yttre förhållanden.

Tålig

Robust, vattentät (IP67) design som tål alla förhållanden du ställs inför på fältet eller på resande fot (fall, extrema temperaturer, regn och smuts).

Specifikationer

Absorbans:	0 - 2,5 mAbs
Användningsförhållanden:	0 - 50 °C, 0 - 90 % relativ luftfuktighet (icke-kondenserande)
Datalogger:	Senaste 50 mätningarna
Detektor:	Silikonfotodiod
Dimension (H x B x D):	34 mm x 69 mm x 157 mm
Display :	Bakgrundsbelyst LCD-skärm
Garanti :	24 månader
Kapslingsklass:	IP67, vattentät på 1m djup i 30 min
Lamptyp:	Lysdiod (LED)
Mätmetod:	DPD
Mätområde:	0,05 - 4,00 mg/L Cl ₂ ; 0,1 - 10,0 mg/L Cl ₂
Parameter:	Klor, fritt + totalt, MR
Pausläge:	Fyra alkaliska AAA-batterier, ungefärliga livslängden är 5 000 tester
Provcellskompatibilitet:	1 cm (10 mL), 25 mm (10 mL)
Specialfunktioner:	Med väska

Spektrumbandbredd:	15 nm filterbandbredd
Vad ingår i leveransen:	Varje DR300 Pocket Colorimeter levereras som bruksfärdig sats i en robust, specialanpassad väska (4660200) tillsammans med en tryckt manual. Reagenser köps separat.
Våglängd:	528 ±2 nm
Vikt :	0,25 kg

Vad finns i förpackningen

Varje DR300 Pocket Colorimeter levereras som bruksfärdig sats i en robust, specialanpassad väska (4660200) tillsammans med en tryckt manual. Reagenser köps separat.