



Orbisphere GA2400 syregivare (EC) i rostfritt stål för 6110 TPO-analysator, 40 bar, EPDM O-ring

Produktnr: GA2400-S00T

SEK Pris: Kontakta oss

Inget leveransdatum anges

Mycket exakt och anpassningsbar syremätning för alla miljöer

Den elektrokemiska (EC) givaren Orbisphere GA2400 för syre (O_2) är avsedd för processövervakning samt för labanalys i vätske- eller gasfaser.

Med dess många mätalternativ kan Orbisphere GA2400 O_2 EC-givaren användas för en rad olika tillämpningar från öl- eller läskproduktion till sköljning av halvledarskivor i kretsfabriker, reaktorkylsystem i kärnkraftverk och andra platser där det är viktigt att mäta syret.

Den låga restsignalen med oöverträffad precision ($\pm 0,1$ ppb) är möjlig tack vare den unika givardesignen. Olika förmonterade membranuppsättningar finns tillgängliga för att hantera specifika processkrav och obligatoriska O_2 -mätområden.

Orbisphere GA2400-S00T O_2 elektrokemisk givare för 6110 TPO-analysator i rostfritt stål är mekaniskt motståndskraftig mot tryck upp till 40 bar.

Snabbt och enkelt underhåll

Traditionella rengöringsprocesser kan ta mer än 30 minuter att genomföra. GA2400 och GA2800 EX levereras med ett innovativt kassettsystem som innehåller allt som behövs för att slutföra membran- och elektrolytlösningsbyte på mindre än 5 minuter.

Lågnivåsyremätning och oöverträffad precision

I Hach Orbisphere GA2400 och GA2800 EX används en elektrokemisk syregivare med en lägre detektionsnivå på 0,1 ppb och oöverträffade mycket exakta avläsningar på ± 1 %. Den här funktionen gör det möjligt för användare att säkerställa kontroll av låga syrenivåer, produkt- och utrustningsintegritet och undvika korrosion.

Robust för tuffa miljöer

Robust utformning i rostfritt stål eller Hastelloy designen gör GA2400 och GA2800 EX idealiska för de mest krävande tillämpningarna. ATEX-certifiering är standard i alla GA2800-enheter, vilket gör att givaren lämpar sig särskilt väl för hårda kemiska miljöer.

Specifikationer

Body Material:	Rostfritt stål
Certifieringar :	CE
Flödeshastighet:	Rekommenderad flödeshastighet i flödeskammare
	2935A-A: 25 mL/min
	2952A-A: 50 mL/min
	2956A-A: 180 mL/min

	29552A-A: 50 mL/min
Fuktade material:	Rostfritt stål 1.4404 (AISI 316L)
	Inga O-ringar är i kontakt med provet
Garanti :	6 månader
Material:	Givare: Rostfritt stål
Mätområde:	Område vid 25 °C
	2935A-A: 10 ppb - 400 ppm eller 20 Pa - 1 000 kPa
	2952A-A: 1 ppb - 80 ppm eller 5 Pa - 200 kPa
	2956A-A: 0,1 ppb - 20 ppm eller 0,25 Pa - 50 kPa
	29552A-A: 2 ppb - 80 ppm eller 5 Pa - 200 kPa
Modell:	GA2400
Noggrannhet:	Noggrannhet = Riktighet (ISO 57251)
	2935A-A: Det större värdet ± 1 % av avläsningen eller ± 10 ppb eller ± 20 Pa
	2952A-A: Det större värdet av ± 1 % av avläsningen eller ± 2 ppb, eller ± 5 Pa
	2956A-A: Det större av ± 1 % av avläsningen eller $\pm 0,1$ ppb ¹ , eller ± 1 ppb ² , eller $\pm 0,25$ Pa
	29552A-A: Det större värdet på ± 1 % eller ± 2 ppb, eller ± 5 Pa
	¹ Noggrannheten är $\pm 0,1$ ppb för instrument av typen 410, 510, 362x, 360x och 3655
	² Noggrannheten är ± 1 ppb för instrument av typen 366x och 3650
Responstid :	Svarstid vid 25 °C för en 90 % signaländring
	2935A-A: 2,5 min
	2952A-A: 38 s
	2956A-A: 7,2 s
	29552A-A: 90 s
Sensor material:	Stainless Steel for 6110
Skyddsklass:	IP66
Temperaturbeständighet:	-5 - 100 °C
Temperaturkompensation:	-5 - 60 °C
Tryckmotstånd:	Minst 40 bar med standard-PPS-krage (100 bar med krage i rostfritt stål)
Tryckområde:	40 bar
Vad ingår i leveransen:	Syregivare (GA2400-S00T), inkl. skruvlock i plast på förvaringslock för skydd av givarhuvud; skyddslock utan galler (33051-S0); skyddslock med galler (33051-SP)
Vikt :	0,3 kg

Vad finns i förpackningen

Syregivare (GA2400-S00T), inkl. skruvlock i plast på förvaringslock för skydd av givarhuvud; skyddslock utan galler (33051-S0); skyddslock med galler (33051-SP)