



SC4200c Claros-koppling, 3G/4G Europa, med kontakt, för 1 digital givare

Produktnr:

LXV524.99.130A0

SEK Pris:

Kontakta oss

Skickas inom 1 vecka

Förbättra kontrollen med fjärråtkomst

Anslut din befintliga Hach SC200 eller SC1000 för fjärråtkomst till onlinesystemdata när som helst, var som helst.

Säkerställ instrumentets noggrannhet

Steg-för-steg-instruktioner på alla anslutna enheter hjälper till att säkerställa att användare utför underhåll på rätt sätt, förenklar utbildning, minimerar driftsavbrott och säkerställer korrekta instrumentprestanda.

Fjärrövervakning

Få överblick över din anläggning och process dygnet runt med kontinuerlig fjärråtkomst till dina mätningar och instrument.

Statusbaserat underhåll

Programvaran för prediktiv diagnostik övervakar ständigt instrumentens status, vilket gör att du kan optimera underhållsschemat och prioritera enligt verkliga behov.

Specifikationer

Analoga utgångar:	Linjär, PID
Beskrivning:	Mikroprocessorstyrd och menystyrd gateway som ansluts till SC200 eller SC1000
Cellular:	3G/4G EU
Certifiering:	CE-godkänd (med alla sensortyper). Godkänd för bruk på allmän plats enligt UL- och CSA-säkerhetsstandarder genom ETL (med alla sensortyper).
	Vissa modeller för AC-strömförsörjning är registrerade för användning på allmänna säkerhetsplatser enligt UL- och CSA-säkerhetsstandarder av Underwriters Laboratories (med alla sensortyper).
Dimension:	½ DIN – 144 x 144 x 192 mm (5,7 x 5,7 x 7,6 tum)
Display :	Ingen
Föroreningsgrad :	2
Garanti :	24 månader
Handboksspråk:	Danska, nederländska, engelska, franska, tyska, italienska, spanska
Höjd:	2 000 m maximum
Installationskategori:	Kategori II
Kabelöppningar:	½" NPT-ledare
Kapslingsklass:	NEMA 4X/IP66 kapsling i rostskyddsbehandlad metall

Kommunikationsmöjligheter:	Profibus DPV1-kort
Kompatibla instrument:	Ammonium: Amtax sc, AN-ISE sc, A-ISE sc
	Nitrat: Nitratx sc, N-ISE sc, Nitratx clear/eco/plus sc
	Fosfat: Phosphax sc, Phosphax sc LR
	Organiska ämnen: Uvas sc
	pH/ORP: pHD sc, 1200-S sc, 8362sc
	Konduktivitet: 3700sc, 3798-S sc, 3400sc
	Ozon: 9185sc
	Upplöst syre: LDO 2 sc
	Klor: CL10sc, CL17sc, 9184sc
	Klordioxid: 9187sc
	Lösta ämnen: Solitax sc, TSS sc
	Slamnivå: Sonatax sc
	Turbiditet: TU5300sc/TU5400sc, Ultraturb sc, SS7 sc
Kompatibla nätverkslösningar :	GSM 3G/4G (e.g. AT&T, T-Mobile, Rogers, Vodafone osv.)
	extern CDMA (t.ex. Verizon)
Lagringsförhållanden:	-20 - 70 °C, 0 - 95 % relativ luftfuktighet (icke-kondenserande)
Material:	Polykarbonat, aluminium (pulverbelagd), rostfritt stål
Mätningar:	En anslutning till SC-styrenheten
Matningskrav (Hz):	50/60 Hz
Matningskrav (Spänning):	100 - 240 V AC
Monteringsform:	Montering på vägg, stolpe eller panel
Nätverksanslutning:	LAN-version: två Ethernet-portar (10/100 Mbit/s), switch-funktion, M12-honkontakt D-kodning.
	Mobil version: SIM-korthållare (3G/4G).
	Typen av anslutning beror på styrenhetens konfiguration.
Omgivningstemperatur:	LAN-version: -20 - 60 °C
	Mobil version: -20 - 55 °C
Plug:	Yes
Reläer:	Hög spänning:
	Två reläer (SPDT)
	Maximal omslagsspänning: 250 VAC
	Maximal belastning: 5 A (endast resistiv belastning)
	Maximal växlingseffekt: 1 250 VA, 125 W (endast resistiv belastning)
	Trådtjocklek: 0,75 till 2,5 mm ² (18 till 12 AWG)
	Låg spänning:

	Fyra reläer på varje lågspänningsrelämodul
Relay: Operational mode:	Primär eller sekundär mätning, beräknat värde (endast tvåkanalig) eller timer
Skyddsklass:	I, ansluten till skyddsjord
USB uttag:	Används för dataöverföring och programvaruöverföring. Styrenheten registrerar ungefär 20 000 datapunkter för varje ansluten sensor.
Vad ingår i leveransen:	SC4200c Claros-koppling, 3G/4G Europa, användarhandbok och strömkabel.
	Anslutningskabel för fjärrservice måste beställas separat.
Vikt :	1,7 kg (endast styrenhet, utan moduler)

Vad finns i förpackningen

SC4200c Claros-koppling, 3G/4G Europa, användarhandbok och strömkabel. Anslutningskabel för fjärrservice måste beställas separat.