



Genomflödesenhet för NT3100 sc/NT3200 sc 5 mm, Nitratax plus sc 5 mm, Uvas plus sc 5 m sond

Produktnr:

LZX867

SEK Pris:

Kontakta oss

Skickas inom 1 vecka

Specifikationer

Dimension (H x B x D):	210 mm x 500 mm x 160 mm
Fuktade material:	Mätcell: PVC;
	Tätningar: EPDM;
	Ringtätning: PVDF;
	Provrör: PVC
Kabellängd:	10 m
Längd:	333 mm
Material:	Mätcell: PVC;
	Ringtätning: PVDF;
	Provrör: PVC;
	Skravar: Rostfritt stål;
	Tätningar: EPDM
Mätspalt längd:	2 mm
Omgivningstemperatur:	2 - 40 °C (provtemperatur)
Provflödes hastighet:	Min. 0,5 L/h
Provingtag:	Slangens innerdiameter 4 mm/ytterdiameter 6 mm
Provtemperatur:	2 - 40°C (35,6 - 104°F)
Provolym:	0,5 - 10 L
Tryckområde:	Ej trycksatt, öppen avtappning
Vikt :	3,6 kg