



Be Right™



Sension+ EC5 Portable Conductivity/TDS Meter, Field Kit with 2 Poles Titanium for Difficult Samples

Produktnr: LPV3562.98.0002

SEK Pris: Kontakta oss

Tillgänglig

Komplett bärbar mätstation

Portable meter with robust Titanium conductivity and temperature cell. For difficult media applications.

An all in one system with guided menu navigation makes general electrochemistry testing fast and simple. Each system is designed to be used in a wide variety of applications and comes complete with everything you need to start testing.

Snabba och enkla mätningar

Ergonomisk design för enhandsanvändning

Kalibreringsrör minimerar standardförbrukning

Noggrant och kostnadseffektivt system

Specifikationer

AC- och USB-drift:	No
Användargränssnitt:	Knappsats
Automatisk buffertidentifiering:	-
Barometertrycksmätning :	-
Batterityp:	3, AA
Bordsmodell:	Nej
Certifieringar:	CE.WEEE
Dimension (H x B x D):	38 mm x 73 mm x 186 mm
Display :	Bakgrundsbelyst LCD med bildtecken
Displaytyp:	128 x 64 pixel, samtidiga mätningar
DO-elektrodkalibrering:	-
DO-mätning:	-
DO-upplösning:	-
Garanti :	2 år
Givare ingår:	Ja
GLP-funktioner:	-
Gränssnitt: språk:	Ikonbaserade, inget språk krävs

Handboksspråk:	Multi-lingual
Höjd (total):	-
Ingångar:	MP-5
Intern resultatslagringskapacitet:	-
Kapslingens Skyddsklass IP:	IP67
Konduktivitet, noggrannhet:	≤ 0,5 % (± 1 siffra) av mätområdet
Konduktivitet, upplösning:	Beroende på mätområdet
Mätmetod:	Autostabilisering, manuell
Mätning av konduktivitet:	0,01 µS/cm - 500 mS/cm 1 µS/cm - 50 mS/cm (sondintervall)
Mätning av konduktivitet på stabil avläsning:	Ja
Mätning av konduktivitet: Temperaturkompensering:	Linjär
Mätområde Redox:	-
Modell:	EC5
mV-upplösning :	-
Noggrannhet:	-
Omgivningsförhållande: relativ luftfuktighet :	< 80 % relativ fuktighet, ej kondenserande
Omgivningsförhållande: temperatur :	0 - 50 °C (32 - 122 °F)
Parameter:	Konduktivitet, TDS, salthalt, resistivitet, temperatur
PC data transfer software :	-
pH Accuracy:	-
pH Electrode calibration:	-
pH Measurement Range:	-
pH-upplösning :	-
Pressure compensation:	-
Region:	EU
Salinitetsmätning:	5,85 - 311 g/L
Salinity resolution:	Beroende på mätområdet
Simultaneous measurements:	Konduktivitet (eller TDS, eller salthalt), temperatur
Skyddsklassning:	IP67
Språk:	-
TDS-mätning:	0 mg/L - 500 g/L
TDS-noggrannhet:	1 mg/L - 1 g/L
Temperaturkompensering:	Automatisk eller manuell
Temperaturmätning:	-20,0 - 150,0 °C
Temperaturnoggrannhet:	0,2 °C (± 1 siffra)
Temperaturupplösning :	0,1 °C
Upplösning:	TDS: 1 mg/L - 1 g/L beroende på intervall
Utgång :	-
Vikt :	2,3 kg
Visning av kalibreringskurvor :	Lutning och asymmetripotential visas