



Digital förlängningskabel 10 m

Produktnr: LZX849
SEK Pris: Kontakta oss
Inget leveransdatum anges

Specifikationer

Diameter, yttre:	6.8 mm ± 0.3 mm
Isoleringsresistans:	≥ 20 MΩ × km vid 20 °C
Kabellängd:	10 m
Ledningskodning:	AWG 22: brun (+12 V DC) Svart (circuit common) AWG 26: vit (data -) blå (data +)
Ledningsresistans:	max. 106 Ω/km AWG 22 vid 20° C (loop)
Material:	Cu: AWG 22 - 19×0.15 mm AWG 26 - 18×0.10 mm
Minimal bend radius:	7.5 × ytter diameter, flexible installation
Minimal bend radius 2:	5 × ytter diameter, fast installation
Normal spänning:	250 V Vpp
Omgivningstemperatur:	- 80 °C Fixed Installation
Outside coat:	PUR (Elastoplan 1185), RoHS-conformal
Shield attenuation:	≥ 55 dB
Testspänning:	1200 V Vrms tråd/tråd
Total avskärmning:	Cu strumpa, förtennd

Vågmotstånd:

ca. 90 Ω vid 1 kHz, AWG 26 par