



Pocket Pro+ ORP-testare med utbytbar sensor

Produktnr: 9532100
SEK Pris: Kontakta oss
Tillgänglig

Inget behov av att gissa vid mätning.

Hach Pocket Pro och Pro+ ger noggranna resultat med inbyggd diagnostik, utbytbara batterier och en stor och lättavläst LCD-skärm.

Tillförlitliga resultat

Sluta gissa när du kalibrerar eller rengör sensorn med inbyggd diagnostik

Spara tid och pengar

AAA-batterier som är lätta att byta och en bekväm provkopp gör underhåll och mätningar enkelt

Enkel att använda

Stor LCD-skärm som är lätt att läsa av och bakgrundsbelysning som ingår i utbytessensormodellerna möjliggör mätningar i nästan alla miljöer

Specifikationer

Accuracy:	2 mV
Bakgrundsbelysning:	Ja
Batterityp:	4, AAA
Garanti :	24 månader
Handboksspråk:	Engelska, franska, tyska, italienska, spanska
Kapslingens Skyddsklass IP:	IP67
Noggrannhet:	2 mV
Omgivningstemperatur:	0 - 50 °C
Parameter:	ORP
Provvolyt:	9 ml
Range:	±999 mV
Upplösning:	1 mV
Vad ingår i leveransen:	Innehåller: testare, 4 AAA-batterier, snodd och kom-igång-guide.

Vad finns i förpackningen

Innehåller: testare, 4 AAA-batterier, snodd och kom-igång-guide.