



Pocket Pro, högt område, TDS-testare

Produktnr: 9531300
SEK Pris: Kontakta oss
Tillgänglig

Inget behov av att gissa vid mätning.

Hach Pocket Pro och Pro+ ger noggranna resultat med inbyggd diagnostik, utbytbara batterier och en stor och lättavläst LCD-skärm.

Tillförlitliga resultat

Enkla kalibreringssteg säkerställer kalibreringen av sensorn för att hålla den i bästa möjliga skick.

Spara tid och pengar

AAA-batterier som är lätta att byta och en bekväm provkopp gör underhåll och mätningar enkelt

Enkel att använda

Den stora LCD-skärmen är lätt att läsa och bakgrundsbelysning ingår på Pocket Pro⁺-modeller, vilket möjliggör mätning i nästan alla ljusförhållanden.

Specifikationer

Accuracy:	2 % full skala
Bakgrundsbelysning:	Nummer
Batterityp:	4, AAA
Garanti :	24 månader
Handboksspråk:	Engelska, franska, tyska, italienska, spanska
Kapslingens Skyddsklass IP:	IP67
Omgivningstemperatur:	0 - 50 °C
Parameter:	HR TDS, temp.
Provolym:	7 mL
Range:	0 - 10,00 ppt
TDS factor:	Justerbar, 0,71 standard
Upplösning:	0,01 ppt
Vad ingår i leveransen:	Innehåller: testare, 4 AAA-batterier, snodd och kom-igång-guide.

Vad finns i förpackningen

Innehåller: testare, 4 AAA-batterier, snodd och kom-igång-guide.