



Sension+ MM150 DL, bärbar multimeter med dataregistreringsenhet

Produktnr:

LPV4000DL.98.02

UTGÅNGEN ARTIKEL

Den här artikeln är inte längre tillgänglig.

Sension+ MM150 DL, bärbar multimeter med dataregistreringsfunktion, basinstrument utan tillbehör och elektroder

Allt-i-ett-system med vägledad menynavigering gör allmänna elektrokemtester snabba och enkla. Varje system har utformats för användning i en mängd olika tillämpningar.

Intervall mätningar, trådlös dataöverföring

Multi-parameter-system, simultan mätning

Ergonomisk design för enhandsanvändning

IP67 skyddad

Noggrannt och kostnadseffektivt system

Specifikationer

AC- och USB-drift:	Nej
Användargränssnitt:	Knappsats
Automatisk buffertidentifiering:	pH 2,01, 4,01, 7,00, 9,21, 10,01
Bakgrundsbelysning:	Ja
Barometertrycksmätning :	-
Batterityp:	3, AA
Bordsmodell:	Nej
Certifieringar:	CE; RTTE-direktiv - se NB-åsiktsförklaring; FCC-godkännande
Dimension (H x B x D):	38 mm x 73 mm x 186 mm
Display :	Bakgrundsbelyst LCD med bildtecken
Displaytyp:	128 x 64 pixel, simultana mätningar
DO-elektrodkalibrering:	-
DO-mätning:	-
DO-upplösning:	-
Garanti :	36 månader
Givare ingår:	Nej
GLP-funktioner:	-
Gränssnitt: språk:	Ikonbaserade, inget språk krävs

Handboksspråk:	Multi-lingual
Höjd (total):	-
Ingångar:	MP-8
Intern resultatslagringskapacitet:	500 resultat
Kapslingens Skyddsklass IP:	IP67
Kit?:	Nej
Konduktivitet, noggrannhet:	≤ 0,5 % (± 1 siffra) av mätområdet
Konduktivitet, upplösning:	Beroende på mätområdet
Mätmetod:	Intervall, autostabilisering, manuell
Mätning av konduktivitet:	0,01 µS/cm - 500 mS/cm
	1 µS/cm - 30 mS/cm (sondintervall)
Mätning av konduktivitet på stabil avläsning:	Ja
Mätning av konduktivitet:	Linjär
Temperaturkompensering:	
Mätområde Redox:	± 1999 mV
Modell:	MM150 DL
mV-upplösning :	0,1 mV (0 till 200 mV) 1 mV (för resten av intervallet)
Noggrannhet:	ORP: ±1 mV
Omgivningsförhållande: relativ luftfuktighet :	< 80 % relativ fuktighet, ej kondenserande
Omgivningsförhållande: temperatur :	0 - 50 °C (32 - 122 °F)
Parameter:	pH, mV, ORP/Redox, konduktivitet, TDS, salthalt, resistivitet, temperatur
PC data transfer software :	Ja
pH Accuracy:	≤ 0,02 pH (± 1 siffra)
pH Electrode calibration:	1 - 3 poäng kalibrering
pH Measurement Range:	-2 0 s 19.99 pH
pH-upplösning :	0.01 pH
Pressure compensation:	-
Salinitetsmätning:	-
Salinity resolution:	-
Simultaneous measurements:	pH, ORP, konduktivitet (eller TDS), temperatur
Skyddsklassning:	IP67
Språk:	-
TDS-mätning:	0 mg/L - 500 g/L
TDS-noggrannhet:	1 mg/L - 1 g/L
Temperaturkompensation:	Automatisk eller manuell
Temperaturmätning:	-20,0 - 150,0 °C
Temperaturnoggrannhet:	0,2 °C (± 1 číslice)
Temperaturupplösning :	0,1 °C
Upplösning:	ORP: 1 mV
Utgång :	Trådlöst till USB
Vikt :	0,3 kg
Visning av kalibreringskurvor :	Lutning och asymmetripotential visas