



Strömanslutningsdosa för SC-analysatorer med EU-nätsladd

Produktnr: LQV155.99.00011

SEK Pris: Kontakta oss

Skickas inom 1 vecka

Strömanslutningsdosa med kabel, för anslutning av upp till 2 SC-analysatorer med SC200-styrenhet eller för mer än 2 analysatorer med SC1000.

Specifikationer

Certifieringar :	CE, cTUVus
Dimension (H x B x D):	168 mm x 122 mm x 80 mm
Föroreningsgrad :	Kategori II
Garanti :	24 månader
Husdetaljer:	Skyddsklass IP56 (med skyddskåpor eller anslutningar monterade)
Installationskategori:	Kategori II
Kabelanslutning :	Dragavlastning: vattentålig, 8–13 mm; kabelförare: 1,3 cm (0,5 tum); Ledare: max 1,5 mm ² (AWG 16)
Material:	Hölje
Matningskrav (Hz):	50/60 Hz
Matningskrav (Spänning):	100/240 V AC
Monteringskonfigurationer:	Vägg, stolpe eller skena (med medföljande monteringsats LZQ059): Ø 35–55 mm
Omgivningstemperatur:	-20–45 °C, 95 % relativ luftfuktighet (icke-kondenserande)
Pausläge:	, +10 %–15 %; max 1 000 VA;
Power Cord:	2 m
Säkring:	T 5 A (tidsfördröjd) H, 250 V (4x)
Vikt :	1,25 kg