



## SIP 10 Sippersats för DR 6000 med 1-tums rund cell

**Produktnr:** LQV157.99.20001

SEK Pris: Kontakta oss

Skickas inom 1 vecka

Sipper för genomströmningstillämpningar med spektrofotometern DR 6000. Cell med dubbel väglängd, 1 tum/cm, rund, USB-kabel och pumpslang.

---

### Specifikationer

|                          |                                                                                                |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimension (H x B x D):   | 120 mm x 85 mm x 200 mm                                                                        |
| Flödeshastighet:         | 1 mL/sekund                                                                                    |
| Gränssnitt:              | USB type A                                                                                     |
| Kyvettkompatibilitet:    | Genomströmningscell, dubbel väglängd, 1 tum/1 cm, plast. Genomströmningscell, 1 cm, kvartsglas |
| Lagringsförhållanden:    | -10 °C - 60 °C                                                                                 |
| Matningskrav (Spänning): | 5 V                                                                                            |
| Omgivningstemperatur:    | 10 - 40 °C (50 - 104 °F), 80 % relativ luftfuktighet (utan kondensatbildning)                  |
| Power Supply:            | USB-kabel                                                                                      |
| Rinsing volume:          | Minst 25 mL                                                                                    |
| Våglängdsintervall:      | 190 - 900 nm, 190 - 340 nm kvartsglas krävs                                                    |
| Vikt :                   | 0,5 kg                                                                                         |