



Torr termostat DRB 200 med 1 block, 15 x 16 mm

Produktnr: LTV082.99.40001
SEK Pris: Kontakta oss
Tillgänglig

Termostat DRB 200 – den enkla lösningen för all uppslutning

Förprogrammerad för standarduppslutningar (exempelvis för TN och metaller) och fritt programmerbar för användarspecifika uppslutningar.

Utrustad med stor lättläst skärm och digitalt tidur med automatisk avstängning och ljudsignal. Driftsäkerhet garanterad av skyddslocket som täcker uppvärmningsblocket, det isolerade yttre skalet och den integrerade funktionen mot överhettning. Kyvetter och reaktionskärl kan uppslutas storskaligt med olika temperaturer och tidsinställningar. Temperaturstabilitet och reproducerbarhet är säkerställd.

Utmärkt flexibilitet

Förprogrammerad för alla standarduppslutningar och fritt programmerbar för användarspecifika uppslutningar

Utmärkt reproducerbarhet

Temperaturstabilitet

Enkel hantering

Stor, lättläst skärm och enknappsfunktion för

standarduppslutningar

Specifikationer

Antal kyvetter:	15 x 16 mm diameter
Användargränssnittsspråk:	Engelska, franska, tyska, italienska, spanska, nederländska, svenska, polska
Användarprogram:	6 fritt valda temperatur/tid
Displaystorlek:	2 x 16 tecken
Displaytyp:	LCD
Displayupplösning:	Punktmatrix, 5 x 7
Garanti :	24 månader
Handboksspråk:	Engelska, franska, tyska, italienska, spanska, nederländska, svenska, danska, polska
Heating system:	1 Heating Block
Lagringsförhållanden:	-40 till 60 °C
Matningskrav (Spänning):	115/220 V AC
Max. luftfuktighet vid användning :	90 %
Nätanslutning:	115–230 V +5 %/-15 %
Omgivningstemperatur:	10–45 °C

Säkerhetskontroller:	CE, GS, cTUVus
Temperaturstabilitet:	Överensstämmer med EN-, ISO-, EPA-metoder, $\pm 1\text{ }^{\circ}\text{C}$
Uppvärmningsprogram:	Förprogrammerad för 40 °C, 100 °C, 150 °C, 165 °C och fritt val 37–165 °C, 1–480 min.
Uppvärmningstakt:	Från 20 till 150 °C på 10 minuter
User interface:	3 programknappar
Vikt :	2 kg