



## **Torr termostat DRB 200 med 2 block, 15 x 16 mm, 6 x 16/4 x 20 mm**

**Produktnr:**

**LTV082.99.42001**

SEK Pris:

Kontakta oss

Tillgänglig

### **Termostat DRB 200 – den enkla lösningen för all uppslutning**

Utrustad med stor lättläst skärm och digitalt tidur med automatisk avstängning och ljudsignal. Driftsäkerhet garanterad av skyddslocket som täcker uppvärmningsblocket, det isolerade yttre skalet och den integrerade funktionen mot överhettning. Kyvetter och reaktionskärn kan uppslutas storskaligt med olika temperaturer och tidsinställningar. Temperaturstabilitet och reproducerbarhet är säkerställd.

#### **Utmärkt flexibilitet**

Förprogrammerad för alla standarduppslutningar och fritt programmerbar för användarspecifika uppslutningar

#### **Utmärkt reproducerbarhet**

Temperaturstabilitet

#### **Enkel hantering**

Stor, lättläst skärm och enknappsfunktion för

standarduppslutningar

---

### **Specifikationer**

|                                     |                                                                              |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Antal kyvetter:                     | 21 x 16 mm i diameter                                                        |
| Användargränssnittsspråk:           | Engelska, franska, tyska, italienska, spanska, nederländska, svenska, polska |
| Användarprogram:                    | 6 fritt valda temperatur/tid                                                 |
| Displaystorlek:                     | 2 x 16 tecken                                                                |
| Displaytyp:                         | LCD                                                                          |
| Displayupplösning:                  | Punktmatrix, 5 x 7                                                           |
| Garanti :                           | 24 månader                                                                   |
| Heating system:                     | 2 Heating Blocks                                                             |
| Lagringsförhållanden:               | -40 till 60 °C                                                               |
| Matningskrav (Spänning):            | 115/220 V AC                                                                 |
| Max. luftfuktighet vid användning : | 90 %                                                                         |
| Nätanslutning:                      | 115–230 V +5 %/-15 %                                                         |
| Omgivningstemperatur:               | 10–45 °C                                                                     |
| Säkerhetskontroller:                | CE, GS, cTUVus                                                               |
| Temperaturstabilitet:               | Överensstämmer med EN-, ISO-, EPA-metoder, ± 1 °C                            |

|                      |                                                                                       |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Uppvärmningsprogram: | Förprogrammerad för 40 °C, 100 °C, 150 °C, 165 °C och fritt val 37–165 °C, 1–480 min. |
| Uppvärmningstakt:    | Från 20 till 150 °C på 10 minuter                                                     |
| User interface:      | 3 programknappar                                                                      |
| Vikt :               | 2,8 kg                                                                                |