



SC1000 displaymodul

Produktnr: LXV402.99.00001

SEK Pris: Kontakta oss

Skickas inom 1 vecka

A fully modular system consisting of a display module and one or more probe modules.

Alla givare i nätverket hanteras via den bärbara display-modulen som bara behöver placeras på en basenhet.

På den stora färgskärmen visas data eller tid/koncentrations-grafer samtidigt från fyra givare. Visningen kan ändras med en enkel tryckning.

Display-modulen är mycket enkel att arbeta med, med användarvänlig pekskärm och tydligt organiserad grafik.

Certifierade prestanda enligt MCERTs förordningar

Prognosys är ett prediktivt diagnostiksystem som gör att du kan vara proaktiv med ditt underhåll genom att det varnar dig om kommande instrumentproblem. Du vet med säkerhet om förändringar i dina mätningar beror på förändringar i ditt instrument eller ditt vatten.

Specifikationer

Analoga utgångar:	Levereras med probmodul LXV400.99.xxxxx
Certifieringar :	European Certifications: CE per 73/23/EEC and 89/336/EEC TUV-GS to EN 61010-1 EN 61326 Amd's 1 & 2
Dimension (H x B x D):	200 mm x 230 mm x 50 mm
Display :	QVGA, 320 x 240 pixlar, 256 färger, pekskärm
Displayvisningsområde:	111,4 mm x 83,5 mm
Elektriska certifieringar:	CE 2006/95/EC, EMV 2004/108/EC, TUV-GS EN61010-1, DIN EN 61326, FCC ID Nr. QIPMC56, CETECOM ICT M352023P
Garanti :	24 månader
GSM option:	Utan GSM-Modul
Ingångar:	Up to 12 analogue 0-20 mA, maximum impedance 500 Ohms per probe module. Additional inputs are available with additional probe modules.
Kapslingsklass:	IP65

Kommunikation:	Modbus (RS485): Advanced communications/networking with PLC or SCADA system directly from analyser
	Profibus DP/V1 (certified)
	GSM/GPRS Quad-band cellular module (FCC and IC approved, EU and US only)
	Ethernet service port, RJ45, 10 MB/s
Lagringsförhållanden:	–20 till 70 °C/0 - 95 % relativ luftfuktighet, icke-kondenserande
Larm:	Low alarm point, low alarm point deadband, high alarm point, high alarm point deadband, off delay, and on delay
Material:	Polykarbonat
Matningskrav (Hz):	50/60 Hz
Matningskrav (Spänning):	12 V DC
Monteringsform:	Yta, panel och rör (horisontellt och vertikalt) med solskydd som tillval
Omgivningstemperatur:	–20 - 55 °C/0 - 95 % relativ luftfuktighet, icke-kondenserande
Reläer:	Levereras med probmodul LXV400.99.xxxxx
Utgång :	Up to 12 analogue 0/4-20 mA, maximum impedance 500 Ohms per probe module.
	Additional analogue outputs with additional probe modules. Optional digital communications via Modbus (RS485) and Profibus DP/V1.
Vad ingår i leveransen:	Display module with communication (as appropriate), basic user module
Vikt :	Cirka 1,2 kg (beroende på konfiguration)

Vad finns i förpackningen

Display module with communication (as appropriate), basic user module