



Sippermodul DR 5000 grundmodell

Produktnr:

LZV644

UTGÅNGEN ARTIKEL

Den här artikeln är inte längre tillgänglig.

Sippermodul basmodell utan slangar och kyvett

Specifikationer

Flödes hastighet:	1 mL/s (nominell)
Lagringsförhållanden:	-17 °C - 60 °C
Leveransomfattning:	Enbart sippermodul utan slangar och kyvett
Max. luftfuktighet vid användning :	85 %
Max. luftfuktighet vid förvaring :	95 %
Rinsing volume:	20 mL för 1 tums stålgångslängd, 10 mL för 1 tums stålgångslängd
Våglängdsintervall:	190 - 1100 nm