



pH-kombinationselektrod med 5 m fast kabel

Produktnr: LZX517

UTGÅNGEN ARTIKEL

Den här artikeln är inte längre tillgänglig.

Elektrod för pH-mätning under svåra driftsförhållanden som höga temperaturer (sterilisering möjligt). Option med inbyggt temperaturelement (Pt100) eller anslutningskontakt TOP 68.

Specifikationer

Diameter:	12 mm
Elektrolyt:	KCl/AgCl + KNO ₃ gel, lämplig för höga temperaturer
Kabellängd:	10 m fastkabel
Längd:	140 mm
Material:	PAS
Mätområde:	-5 - 135 °C
Membran:	Dubbel porös PTFE vätskebrygga
Neddopningsdjup:	120 mm
Reference system:	Ag/AgCl
Tryckområde:	34 bar