




Ball float mounting PVC kit for dissolved oxygen sensor

Produktnr: LZX914.99.42100

UTGÅNGEN ARTIKEL

Den här artikeln är inte längre tillgänglig.

Föreslagna ersättningar:

- LZX914.99.42200

Mounting hardware for easy installation of sensors on the basin rim (railing or wall). Pole with ball float and pivoting and swiveling bracket. Used on sites with variable water levels.

Specifikationer

Diameter:	48 mm
Längd:	2300 mm immersion depth adjustable
Material:	Ball Float: PVC
Process connection:	CPVC clamp and stainless steel mounting bracket for the installation on the railing (max. diameter 2") or concrete wall
Specialkommentarer:	Composition: pole kit (2.3 m pipe, float, screw cap, etc.) pivoting and swiveling bracket (276G1200)