



## 2 elektrods konduktivitetsgivare $k=0,01 \text{ cm}^{-1}$ , $\frac{3}{4}$ " NPT

**Produktnr:** 08310=A=0000

SEK Pris:

Kontakta oss

Skickas inom 1 vecka

2 elektrods konduktivitetsgivare  $k=0,01 \text{ cm}^{-1}$ ,  $\frac{3}{4}$ " NPT-gänga, med testcertifikat.

### Specifikationer

|                       |                                                                                    |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Cellkonstant k:       | 0.01 $\text{cm}^{-1}$                                                              |
| Flödeshastighet:      | Minimum: 100ml/min (6l/hour) with homogeneous flow sample or 330 ml/min (20l/hour) |
| Fuktade material:     | Black PSU, 316L Stainless Steel                                                    |
| Garanti :             | 6 månader                                                                          |
| Kabelanslutning :     | IP 65-klassad kontakt av glasfiberförstärkt polyester                              |
| Kärlkonstant:         | 1.00 om monterad i flödeskammaren 8318                                             |
| Längd:                | 119.5 mm                                                                           |
| Material:             | Black PSU, 316L Stainless Steel                                                    |
| Mätområde:            | 0.01 - 20 $\mu\text{S/cm}$ SC controller                                           |
| Mätprincip:           | 2 elektrods kontakt konduktivitet                                                  |
| Omgivningstemperatur: | 125 °C maximum                                                                     |
| Processanslutning:    | 0.75 " NPT-gänga                                                                   |
| Temperaturgivare:     | Pt100 Class A                                                                      |
| Tryckområde:          | 10 bar maximum                                                                     |