



Genomflödesarmatur, rostfritt stål, för 831x sensorer

Produktnr: 08318=A=0001

SEK Pris:

Kontakta oss

Skickas inom 1 vecka

Specifikationer

Diameter:	34 mm
Längd:	165 mm
Material:	Syrafast stål 1.4404
Process connection sensor:	0.75 " NPT-gänga
Provintag:	0.25 " NPT-gänga
Provutlopp:	0.25 " NPT-gänga
Specialkommentarer:	POLYMETRON 8318 genomflödesarmatur för D340x och 831x sensorer
Temperaturområde :	max. 150 °C
Tryckområde:	25 bar vid 150°C