



Polymetron 8404 enkel 12 mm pH-glaselektrod, PG 13.5, S7-kontakt

Produktnr: 368404,00000

SEK Pris: Kontakta oss

Inget leveransdatum anges

pH-mätelektrod för stort intervall, allmän användning utan inbyggt temperaturelement.

Specifikationer

Diameter:	12 mm
Givargänga:	Pg 13,5
Impedans:	50 - 250 MΩ
Kabelanslutning :	S7-kontakt
Längd:	120 mm
Mätområde:	0 - 14 pH
Omgivningstemperatur:	0 - 80 °C
Specialkommentarer:	Enkel glaselektrod som kombineras med separat referenselektrod