



Orbisphere 410K-styrenhet (väggmontering) för K1100 luminiscerande syregivare, RS485, 90–240 VAC

Produktnr: 410K/W1C00000

SEK Pris: Kontakta oss
Skickas inom 2 veckor

Den första underhållsfria optiska syregivaren för kraftverk.

Orbisphere-styrenhet i kombination med LDO-givarna sätter en ny branschstandard för syremätning genom att erbjuda "sinnesfrid" med betydande drifts- och kostnadsfördelar.

En kalibrering om året

Inget membran = två minuters underhåll

Kompatibel med Orbisphere 28 mm flödeskammare för billig eftermontering

Specifikationer

Analoga utgångar:	3 smart 0/4–20 mA (500 ohm), programmerbar som linjär eller tri-linjär, kan konfigureras för att skicka diagnos eller larminformation
Användningsförhållanden:	0 - 95 % non-condensing relative humidity
Certifieringar:	EMC: EN61326-1:2006 CE: EN61010-1:2010 ETL, uppfyller UL 61010-1 och CSA 22.2 nr 61010-1
Datalagring:	Läge för löpande buffring eller lagring en gång för upp till 1 000 mätningar och 1 000 operatörsåtgärder Rymmer kalibreringsjournaler för de 10 senaste kalibreringarna
Dimension (H x B x D):	236.5 mm x 250 mm x 160 mm
Display :	TFT-färgpekskärm
Enhet:	Gas concentration: Configurable for gas or liquid phase with multiple unit options Pressure: External and barometric pressure with multiple unit options Temperature: Sample temperature with unit options (K, °C, °F)
Garanti :	24 månader
Instrument:	410, Mono-channel
Kapsling:	Väggmontering
Kommunikation:	RS485

Kommunikationsmöjligheter:	3 x 0/4-20 mA; RS485; Ethernet
Kompatibla instrument:	K1100
Lösenordsskydd:	5 levels of authorised access to configuration and data management
Material:	Stainless steel
Mätningar:	Resolution, accuracy and response time are determined by sensor
Matningskrav (Spänning):	100 - 240 V AC
Matningsspänning:	Universal 100/240 VAC @ 50/60 Hz, 25 VA
Monteringsform:	Wall
Omgivningstemperatur:	-5 - 50 °C
Parameter:	Oxygen LDO sensor K1100 (power and steam)
Reläer:	3 mätlarmreläer (2 A till 30 VAC eller 0,5 A till 50 VDC); kan konfigureras till att skicka diagnosinformation
	1 systemlarmrelä (2 A till 30 VAC eller 0,5 A – 50 VDC)
User interface:	Pekskärmpaneler: koncentration, trendkurva, diagnostik, larmstatus, historikdatum
Vad ingår i leveransen:	Endast 410-styrenhet.
	K1100-givare och kabel, flödeskammare eller processanslutning måste beställas separat.
Vikt :	3,8 kg

Vad finns i förpackningen

Endast 410-styrenhet. K1100-givare och kabel, flödeskammare eller processanslutning måste beställas separat.