



SL1000 Portable Parallel Analyser (PPA)

Produktnr:

LPV443.99.10002

SEK Pris:

Kontakta oss

Tillgänglig

Test av vattenkvalitet. Extremt effektiviserad.

Hach SL1000 Portable Parallel Analyser (PPA) utför samma tester med färre än hälften så många manuella steg. Få mycket noggranna resultat med mindre fel­möjligheter på en bråkdel av tiden. Upp till sex parametrar testas samtidigt.

För analys av fritt klor, totalt klor, monokloramin, nitrat, ammoniak, koppar. Med parallell mätning av pH, konduktivitet, syre eller andra elektrokemiska / jonselektiva elektroder

Mindre variationer

Undvik manuella steg som kan medföra variationer, även när de utförs av erfarna personer. Automatisering och inre temperaturkontroll gör hela processen konsekvent och repeterbar samtidigt som samma processer och reagenser som i befintliga Hach-metoder används.

Mindre huvudvärk

Ett enda instrument kombinerar kolorimetriska och elektrokemiska test i ett fältkit som kräver färre klumpiga tillbehör. Det finns inga pulverkuddar eller glaströr att hantera. Alla kemikalier och processer är helt integrerade i Chemkey.

Snabbare tester

Utför upp till fyra kolorimetriska och två elektrodbaserade mätningar samtidigt och slutför hela testserien på 25 % av tiden. Utför fler test i anläggningen, få de resultat du behöver snabbare och besök fler anläggningar på varje skift.

Chemkey-teknik

Chemkey-reagenter innehåller samma kemikalier och utför samma processteg som du har litat på i decennier – nu finns de i ett enkelt, komplett paket. EPA-godkänd för rapportering av fritt och totalt klor i dricksvatten applikationer.

Specifikationer

Batterilivslängd:	>200 Chemkey tester per batteriladdning
Batterityp:	Laddningsbart Lithium-Ion batteri, 7.4 V, 5.0 Ah (5000 mAh)
Certifieringar :	CE, UKCA, FCC, ISED, RCM, KC
Detektor:	Silikonfotodiod
Garanti :	24 månader
Gränssnitt (option):	Mini-USB
Instrument Bundle:	SL1000 - PPA Portable Parallel Analyser- Portable Colorimeter with USB
Kapslingsklass:	IP64
Lagringsförhållanden:	-20 - 60 °C /maximalt 85 % relativ luftfuktighet (icke-kondenserande)
Lamp Type:	Lysdiod (LED)

Leveransomfattning:	SL1000 meter, carrying case, 1 instrument sample cup, 2 electrode sample cups, rechargeable battery, battery charger, hand strap, instrument manual, and USB cable
Måtläge:	Transmittans (%), absorbans (abs) och koncentration (Conc)
Omgivningstemperatur:	I bruk: 5 - 50 °C (41 to 122 °F) /maximalt 85 % relativ luftfuktighet (icke-kondenserande)
Skyddsklass:	Laddning: 5 - 45 °C (41 to 113 °F) / maximalt 85 % relativ luftfuktighet (icke-kondenserande) III
Vad ingår i leveransen:	SL1000-mätare, bärväska, 1 instrumentprovkopp, 2 elektrodprovkoppar, laddningsbart batteri, batteriladdare, handrem, instrumentmanual och USB-kabel
Vikt :	1,2 kg

Vad finns i förpackningen

SL1000-mätare, bärväska, 1 instrumentprovkopp, 2 elektrodprovkoppar, laddningsbart batteri, batteriladdare, handrem, instrumentmanual och USB-kabel