



Styrenhet SC1500, 4 givarkontakter, 12 mA- utgångskontakter, 4 reläkontakter, 110–230 VAC, europeisk kontakt, USB-modemlåda

Produktnr:

LXV446.99.2R8M1

UTGÅNGEN ARTIKEL

Den här artikeln är inte längre tillgänglig.

Lita på din vattenkvalitetsanalys. När som helst. Var som helst.

Universalstyrenheten Hach SC1500 för flera parametrar är ett avancerat modulärt sändarsystem. SC1500 har funktioner för kommunikation för MSM-lösningar (Mobile Sensor Management). MSM (Mobile Sensor Management) ger dig klarhet tack vare enkel åtkomst till viktig information, vilket hjälper dig hantera processen och vara proaktiv med underhållet.

Detta instrument ansluts till Claros, Hachs innovativa Water Intelligence System, som gör det möjligt att helt sömlöst ansluta och hantera instrument, data och processen - var som helst när som helst. Resultatet är större förtroende för din data och förbättrad effektivitet i din drift. Lås upp potentialen hos Claros, insistera för Claros förberedda instrument.

Vägledning med hjälp av användbar sensorinformation

Enkla underhållsinstruktioner direkt i handen

Justering av process- och laboratoriemätningar

Alternativ för anslutning med WLAN, LAN eller 3G/4G

Specifikationer

Analoga utgångar:	Fyra 4-20 mA analoga utgångar på varje analogt utgångskort, 500 Ω maximalt
Användningsförhållanden:	Trådtjocklek: 1,5 mm ² (15 AWG) maximalt
Certifieringar :	-20 - 55 °C, 95% relative humidity (non condensing)
Dimension:	cTUVus-kompatibel, CE-certifierad, DIN EN 61326-överspänningsskydd
Föroreningsgrad :	USB-låda: 79,5 x 55,1 x 159,5 mm
Givares:	2
Höjd:	4 Givare
Kommunikationsmöjligheter:	2 000 m
Lagringsförhållanden:	External Modem
Material:	-20 - 70 °C
	Styrenhet: metall med korrosionsbeständig yta, NEMA 4X/IP65-klassad
	USB-box: ABS/polykarbonat, NEMA 4X/IP65-klassad
Matningsalternativ:	120 - 240 V AC/EU power cord
Nätverksanslutning:	Två Ethernet-portar (10/100 Mbit/s), switch-funktion, M12-honkontakt D-kodning

	En USB-anlutning i en USB-låda
Pausläge:	100 - 240 VAC $\pm$ 10 VAC, 50/60 Hz, 1 000 VA maximalt
Reläer:	Fyra reläer på varje reläkort, växlande kontakter (SPDT)
	Maximal omslagsspänning: 250 VAC, 125 V DC
	Maximal belastning: 5 A
	Maximal växlingseffekt: 1 500 VA, 250 VAC, 625 W, 125 VDC
	Trådtjocklek: 1,5 mm ² (15 AWG) maximalt
Säkring:	F1 och F2: M 3,5 A L, 250 V eller T 3,15 A L, 250 V,
	F3 och F4: T 8 A H, 250 V
Sensor Connectors:	4 Sensors
Skyddsklass:	I
Utgång :	12 Outputs
Vikt :	Cirka 5 kg (beroende på konfiguration)