



## Styrenhet SC1500, 2 givarkontakter, 4 mA-utgångskontakter, 110–230 VAC, europeisk kontakt, USB-modemlåda

**Produktnr:** LXV446.99.201L1  
**SEK Pris:** Kontakta oss  
**Skickas inom 1 vecka**

### Lita på din vattenkvalitetsanalys. När som helst. Var som helst.

Universalstyrenheten Hach SC1500 för flera parametrar är ett avancerat modulärt sändarsystem. SC1500 har funktioner för kommunikation för MSM-lösningar (Mobile Sensor Management). MSM (Mobile Sensor Management) ger dig klarhet tack vare enkel åtkomst till viktig information, vilket hjälper dig hantera processen och vara proaktiv med underhållet.

Detta instrument ansluts till Claros, Hachs innovativa Water Intelligence System, som gör det möjligt att helt sömlöst ansluta och hantera instrument, data och processen - var som helst när som helst. Resultatet är större förtroende för din data och förbättrad effektivitet i din drift. Lås upp potentialen hos Claros, insistera för Claros förberedda instrument.

### Vägledning med hjälp av användbar sensorinformation

### Enkla underhållsinstruktioner direkt i handen

### Justering av process- och laboratoriemätningar

### Alternativ för anslutning med WLAN, LAN eller 3G/4G

---

## Specifikationer

|                            |                                                                                   |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Analoga utgångar:          | Fyra 4-20 mA analoga utgångar på varje analogt utgångskort, 500 $\Omega$ maximalt |
| Användningsförhållanden:   | Trådtjocklek: 1,5 mm <sup>2</sup> (15 AWG) maximalt                               |
| Certifieringar :           | -20 - 55 °C, 95% relative humidity (non condensing)                               |
| Dimension:                 | cTUVus-kompatibel, CE-certifierad, DIN EN 61326-överspänningsskydd                |
| Föroreningsgrad :          | USB-låda: 79,5 x 55,1 x 159,5 mm                                                  |
| Garanti :                  | 2                                                                                 |
| Givares:                   | 24 månader                                                                        |
| Höjd:                      | 2 givare                                                                          |
| Kommunikationsmöjligheter: | 2 000 m                                                                           |
| Lagringsförhållanden:      | External Modem                                                                    |
| Material:                  | -20 - 70 °C                                                                       |
| Matningsalternativ:        | Styrenhet: metall med korrosionsbeständig yta, NEMA 4X/IP65-klassad               |
|                            | USB-box: ABS/polykarbonat, NEMA 4X/IP65-klassad                                   |
|                            | 120 - 240 V AC/EU power cord                                                      |

|                     |                                                                                       |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Nätverksanslutning: | Två Ethernet-portar (10/100 Mbit/s), switch-funktion, M12-honkontakt D-kodning        |
|                     | En USB-anslutning i en USB-låda                                                       |
| Pausläge:           | 100 - 240 VAC $\pm$ 10 VAC, 50/60 Hz, 1 000 VA maximalt                               |
| Säkring:            | F1 och F2: M 3,5 A L, 250 V eller T 3,15 A L, 250 V,<br><br>F3 och F4: T 8 A H, 250 V |
| Sensor Connectors:  | 2 Sensors                                                                             |
| Skyddsklass:        | I                                                                                     |
| Utgång :            | 4 Outputs                                                                             |
| Vikt :              | Cirka 5 kg (beroende på konfiguration)                                                |