



TL2310 LED-turbidimeter, ISO, 0 - 1000 NTU

Produktnr:

LPV444.99.00120 Farligt

SEK Pris:

Kontakta oss

Skickas inom 1 vecka



Tillförlitlig mätning för hög turbiditet; förenklad.

Den nya TL23-serien laborieturbidimetrar blandar beprövad teknik och förbättrade funktioner som förenklar testning i de mest krävande tillämpningarna för avloppsvatten och industri.

Förbättrad och intuitiv design

TL23-seriens stora färgpekskärm och intuitiva användargränssnitt påskyndar installation, kalibrering och mätning. Med ett enkelt gränssnitt och vägleda procedurer kan du känna dig trygg med dina resultat.

En smart enhet för mer pålitliga mätningar

TL23-serien säkerställer stabila avläsningar och noggrann analys genom att fånga turbiditetsavläsningar när enheten upptäcker provstabilitet. Det här kvalitetssteget tar bort subjektivitet och behovet av upprepade mätningar.

Enkel att använda. Lätt att ha rätt

TL23-serien tillhandahåller allt du behöver. Med en USB-port för enkel dataexport, providentifiering för spårbarhet och självdiagnostik för kvalitetssäkring, gör Hach® det enkelt att ha rätt.

Specifikationer

Certifieringar :	CE, KC, RCM
Compliance:	ISO
Data loggning :	2 000 sparade datavärden, däribland mätlogg, verifieringslogg och kalibreringslogg
Dimension (H x B x D):	153 mm x 395 mm x 305 mm
Display :	17,8 mm färgpekskärm
Enhet:	FNU och NTU
Garanti :	24 månader
Gränssnitt:	2 USB-A-portar för USB-enhet, extern skrivare, tangentbord och streckodsläsare
Kommunikation:	USB
Lagringsförhållanden:	-20 - 60 °C (-4 - 140 °F)
Lamptyp:	LED
Ljuskälla:	Lysdiod vid 860 ± 30 nm
Luftspolning:	Kvävgas eller luft av instrumentkvalitet (ANSI MC 11.1, 1975)
	0,05 L/s vid 69 kPa (10 psig)
	138 kPa (20 psig) max slanganslutning för 1/8-tumsslang
Mätläge:	En, kontinuerlig, snabbt sedimenterande turbiditet, signalmedelvärde på eller av
Mätmetod:	Nefelometrisk

Matningskrav (Hz):	50/60 Hz
Matningskrav (Spänning):	100 - 240 V AC
Mätområde:	0 - 1000 NTU
Modell:	TL2310 ISO
Noggrannhet:	±2 % av mätvärdet plus 0,01 FNU/NTU från 0 - 1 000 FNU/NTU
Omgivningstemperatur:	0 - 40 °C
Power requirements (Amps):	3,4 A
Provcellskompatibilitet:	Runda celler 95 x 25 mm (3,74 x 1 tum) borsilikatglas med gummifodrat skruvlock
Provkrav:	25 mm provcell: 20 mL minimum 0 till 70 °C (32 till 158 °F)
Regelverk:	Uppfyller ISO 7027, DIN EN 27027, DIN 38404 och NFT 9033
Repeterbarhet:	±1 % av mätvärdet eller 0,01 FNU/NTU, beroende på vilket som är störst (under referensförhållanden)
Responstid :	Signalmedelvärde av: 6,8 sekunder/Signalmedelvärde på: 14 sekunder (när 10 mätningar används för att beräkna medelvärdet)
Stabiliseringstid:	Omedelbart
Vad ingår i leveransen:	TL2310-turbidimeter, silikonolja, oljetrasa, 1-tums provceller (30 mL) med lock (6x), Gelex-sats för sekundär turbiditetsstandardisering, Stablcal-kalibreringssats, nätenhet, nätsladd, dammskydd
Vikt :	3,0 kg

Vad finns i förpackningen

TL2310-turbidimeter, silikonolja, oljetrasa, 1-tums provceller (30 mL) med lock (6x), Gelex-sats för sekundär turbiditetsstandardisering, Stablcal-kalibreringssats, nätenhet, nätsladd, dammskydd